



**Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos STAVANGER Bau GORE II, S3 XB,
Batų ES dydis: 40**



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092782 40 |
| GTIN | 4044348293768 |
| Produktų klasė | 09C |

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai STAVANGER Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, pralaidus orui, bet nešlampantis viršus iš minkštos Waterproof odos. Geras atsparumas rūgštims ir šarmams. Labai atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui. Didelis kontaktinis plotas. Neslidūs net ir ant lygių, šlapių ir alyvuotų grindų. Su **SECURA VARIO® kulno amortizacija**, atsparūs karščiui iki 220 °C.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Batraiščių kabliukai.**
- **Aukštesnis aulasis.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 36 – 51.

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: Plienas

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

šalčio izoliacija: iki -20 °C

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Techninis aprašymas

| | |
|--|--|
| šalčio izoliacija | iki -20 °C |
| Norma | Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį |
| pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) | Virš 200 °C |
| Apsaugos klasė | S3 |
| Batų dydis EU | 40 |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Plienas |
| Nepraduriami | Plienas |
| Savybė | Vario® slopinimas |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Produkto rūšis | Apsauginiai auliniai batai |