



**CBN šlifavimo lėkštelė D×T×H (mm), 100×10×20, Tipas: B126**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597490 B126
GTIN	9003176204648
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Įrankių šlifavimo diskai su CBN danga** sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera. Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Paskirtis:**

**Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelių šlifavimui.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	B126
Specifikacija	B126C75B AMIGO-HSS.
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitridas
Forma	1A1
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	10 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×10×20

Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	10 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	6 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lėkštelė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		