

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 200×32×51, Tipas: EK60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596410 EK60
GTIN	9003177231179
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Grūdintam plienui ir HSS.

Specifikacija:

Korundas baltas, kietumo laipsnis M.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Šlifavimo priemonių kodas	A
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Korundas baltas, kietumo laipsnis M
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	32 mm
Forma	1
Disko Ø D	200 mm
Disko plotis T	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	200×32×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 51 mm

596000 51