

**CBN šlifavimo taurė D×T×H (mm), 125×40×20, Tipas: B126****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597260 B126
GTIN	9003176418540
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių šlifavimo diskai su CBN dangą sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera. Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelių šlifavimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	B126
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Specifikacija	B126C75B AMIGO-HSS
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitridas
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas

Forma	11V9
Disko Ø D	125 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	125×40×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		