




Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm), 75×30×20, Tipas: D64



Užsakymo data

Užsakymo numeris	597510 D64
GTIN	9003177213014
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu. Smulkus grūdėtumas – aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Šlifavimo priemonių kodas	D
Specifikacija	D64C50B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	11V9
Disko Ø D	75 mm

Disko plotis T	30 mm
Produkto pavadinimo požymis	75×30×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		