

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 300×40×76, Tipas: NK60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

5 forma su išėma vienoje pusėje 125×20 mm. **Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s.

Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Konstrukciniam ir silpnai legiruotam plienui bei ketui.

Specifikacija:

Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Šlifavimo priemonių kodas	A
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M
Šlifavimo priemonės	Elektrokorundas, pilkai mėlynas
Šlifavimo būdas	Galąstuvai / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	51 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	40 mm
Forma	5
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×40×76
Kiaurymės Ø H	76 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 76 mm

596000 76