


**Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: C800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596200 C800
GTIN	9003170072045
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Elastiniai galandinimo diskai labai minkšti. Didžiausias darbinis greitis 25 m/s.

Paskirtis:

Norint pašalinti pjovimo, poliravimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbus. Užveržimo jungės skersmuo turi būti bent 2/3 disko skersmens.

Specifikacija:

PU surištas silicio karbidas.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	ypač glotnus
Grūdėtumas	800
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

maksimalus apskritiminis greitis	25 m/s
Specifikacija	PU surištas silicio karbidas
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	25 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	20 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	16 mm
Forma	1
Disko Ø D	150 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×20×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 32 mm

596000 32