

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 200×32×51, Tipas: SC80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596410 SC80
GTIN	9003170096515
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Kietlydinių ir kietmetalio įrankių galandimui taip pat detalėms iš ketaus ir volframo.

Specifikacija:

Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	glotnus
Grūdėtumas	80

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas, žalias
Šlifavimo būdas	Galastuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	32 mm
Forma	1
Disko Ø D	200 mm
Disko plotis T	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	200×32×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Galastuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 51 mm

596000 51