

**CBN šlifavimo taurė D×T×H (mm), 75×20×20, Tipas: B126****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597310 B126
GTIN	9003177032424
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Įrankių šlifavimo diskai su CBN danga** sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera. Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Paskirtis:**

**Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelių šlifavimui.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	B126
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	12V9
Disko Ø D	75 mm
Disko plotis T	20 mm

Produkto pavadinimo požymis	75×20×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	6 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		