

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 300×40×76, Tipas: EK60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

5 forma su išėma vienoje pusėje 125×20 mm. **Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s.

**Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

**Paskirtis:**

Grūdintam plienui ir HSS.

**Specifikacija:**

**Korundas** baltas, kietumo laipsnis M.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

**Pastaba:**

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Šlifavimo priemonių kodas	A
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Korundas baltas, kietumo laipsnis M
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo būdas	Galastuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	51 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	40 mm
Forma	5
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×40×76
Kiaurymės Ø H	76 mm
Produkto rūšis	Galastuvo / tekėlo diskas

## Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 76 mm

596000 76