

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: EK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596200 EK80
GTIN	9003177644689
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

**Paskirtis:**

Grūdintam plienui ir HSS.

**Specifikacija:**

**Korundas** baltas, kietumo laipsnis M.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

**Pastaba:**

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Smulkumo laipsnis	glotnus

Šlifavimo priemonių kodas	A
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Korundas baltas, kietumo laipsnis M
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	25 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	20 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	16 mm
Forma	1
Disko Ø D	150 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×20×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

## Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 32 mm

596000 32