

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 300×40×76, Tipas: SC80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

596610 SC80

GTIN

9003170014267

Produktų klasė

53Y

Aprašymas**Modelis:**

5 forma su išėma vienoje pusėje 125×20 mm. **Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s.

Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Kietlydinių ir kietmetalio įrankių galandimui taip pat detalėms iš ketaus ir volframo.

Specifikacija:

Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis

glotnus

Grūdėtumas

80

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas, žalias
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	51 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	40 mm
Forma	5
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×40×76
Kiaurymės Ø H	76 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 76 mm

596000 76