


**Galandimo diskas D×T×H (mm), 175×25×51, Tipas: C800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596350 C800
GTIN	9003170520874
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Elastiniai galandinimo diskai labai minkšti. Didžiausias darbinis greitis 25 m/s.

Paskirtis:

Norint pašalinti pjovimo, poliravimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbus. Užveržimo jungės skersmuo turi būti bent 2/3 disko skersmens.

Specifikacija:

PU surištas silicio karbidas.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	800
Smulkumo laipsnis	ypač glotnus
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

maksimalus apskritiminis greitis	25 m/s
Specifikacija	PU surištas silicio karbidas
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo būdas	Galąstuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	32 mm
Forma	1
Disko Ø D	175 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	175×25×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 51 mm

596000 51