

**Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 80×40×20, Tipas: EK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifavimo taurelė su: **Aukštos kokybės korundas, baltas. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Paskirtis:**

**Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: gražtų, frezų ir t.t. galandimui** Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	6
Disko Ø D	80 mm

Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	80×40×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Sieneles storis W	6 mm
Dugno storis E	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė