



Pusbačiai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Batų ES dydis: 35



Užsakymo data

Užsakymo numeris

092284 35

GTIN

4044465250538

Produktų klasė

04Y

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidūs ir modernūs apsauginiai batai darbams viduje ir lauke. Neperšlampantys.

- **Orui pralaidūs viršus iš mikro pluošto / tekstilės.**
- **Patvarus ir orui pralaidus pamušalas.**
- **Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.**
- **Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.**
- **Neslidūs padai iš gumos.**
- **Kulno pagalvėlės iš PU putos.**
- **ESD modelis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Batų dydis EU	35
Apsaugos klasė	S1P
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Nepraduriami	tekstilin.
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Serija	Black Eagle Safety
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai