



Pusbačiai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Batų ES dydis: 37



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092284 37
GTIN	4044465250569
Produktų klasė	04Y

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidūs ir modernūs apsauginiai batai darbams viduje ir lauke. Neperšlampantys.

- **Orui pralaidūs viršus iš mikro pluošto / tekstilės.**
- **Patvarus ir orui pralaidus pamušalas.**
- **Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.**
- **Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.**
- **Neslidūs padai iš gumos.**
- **Kulno pagalvėlės iš PU putos.**
- **ESD modelis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Batų dydis EU	37
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Apsaugos klasė	S1P
Nepraduriami	tekstilin.
Serija	Black Eagle Safety
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai