




Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm), 100×35×20, Tipas: D181



Užsakymo data

Užsakymo numeris	597520 D181
GTIN	9003176765897
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu. Stambūs grūdėliai - nuimama didžiausias kiekis medžiagos. **Specifikacija: D181C75B DIAGO W karbidai.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D181
Šlifavimo priemonių kodas	D
Specifikacija	D181C75B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	11V9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	35 mm

Produkto pavadinimo požymis	100×35×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		