

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 200×25×51, Tipas: NK60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596400 NK60
GTIN	9003177183614
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai**, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

**Paskirtis:**

Konstrukciniam ir silpnai legiruotam plienui bei ketui.

**Specifikacija:**

**Korundas** pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

**Pastaba:**

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Grūdėtumas	60

Šlifavimo priemonių kodas	A
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M
Šlifavimo priemonės	Elektrokorundas, pilkai mėlynas
Šlifavimo būdas	Galastuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	32 mm
Forma	1
Disko Ø D	200 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	200×25×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Galastuvo / tekėlo diskas

## Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 51 mm

596000 51