



Sandalai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, Batų ES dydis: 37



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092288 37
GTIN	4044465317842
Produktų klasė	04Y

Aprašymas

Modelis:

Patogūs, lengvi ir patikimi darbiniai batai darbams viduje arba lauke vasarą.

- **Viršus iš mikro pluošto su orui laidžiu tinkliniu audiniu.**
- **Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.**
- **Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.**
- **Neslidūs padai iš gumos.**
- **Kulno pagalvėlės iš PU putos.**
- **ESD modelis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Nepraduriami	tekstilin.
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Apsaugos klasė	S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Batų dydis EU	37
Serija	Black Eagle Safety
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai sandalai