



Sandalai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, Batų ES dydis: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092288 40 |
| GTIN | 4044465317880 |
| Produktų klasė | 04Y |

Aprašymas

Modelis:

Patogūs, lengvi ir patikimi darbiniai batai darbams viduje arba lauke vasarą.

- **Viršus iš mikro pluošto su orui laidžiu tinkliniu audiniu.**
- **Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.**
- **Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.**
- **Neslidūs padai iš gumos.**
- **Kulno pagalvėlės iš PU putos.**
- **ESD modelis.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

| | |
|--|---|
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Composite |
| Apsaugos klasė | S1P |
| Batų dydis EU | 40 |
| Nepraduriami | tekstilin. |
| pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) | Virš 200 °C |
| Norma | Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191 |
| Serija | Black Eagle Safety |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Produkto rūšis | Apsauginiai sandalai |