



## Sandalai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, Batų ES dydis: 41



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	092288 41
GTIN	4044465317903
Produktų klasė	04Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogūs, lengvi ir patikimi darbiniai batai darbams viduje arba lauke vasarą.

- **Viršus iš mikro pluošto su orui laidžiu tinkliniu audiniu.**
- **Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.**
- **Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.**
- **Neslidūs padai iš gumos.**
- **Kulno pagalvėlės iš PU putos.**
- **ESD modelis.**

#### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S1P

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilin.

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

## Techninis aprašymas

Apsaugos klasė	S1P
Nepraduriami	tekstilin.
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Batų dydis EU	41
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Serija	Black Eagle Safety
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai sandalai