



**CBN Kombi šlifavimo taurė, skirta Deckel S0 / S0ED×T×H (mm), 100×30×20,
Tipas: B64**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	597122 B64
GTIN	9003171749335
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės su CBN arba deimantine danga.

Labai našūs įrankių galandimo diskai, padengti **super abrazyviu sluoksniu** (CBN arba deimantiniu) sintetinių dervų pagrindu, kad įrankiai ilgiau laiktų ir tolygiai daug nuimtų medžiagos. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.

Paskirtis:

Ekonomiškam rupiajam ir glotniajam šlifavimui HSS ir kietlydinio graviravimo instrumentais, nekeičiant šlifavimo disko, skirta Deckel S0 / S0E. Galima naudoti kartu su Nr. 597111 / 597112 arba 597121 / 597122.

CBN danga ilgų drožlių, geležies turinčių ruošinių, pvz., grūdinto, stipriai legiruoto chromuoto plieno, HSS ruošinių (įskaitant apdorotų miltelinės metalurgijos būdu) ir nikelio pagrindo lydinių, didelio našumo šlifavimui. **Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	B64
------------	-----

Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Specifikacija	B64C50B HSS
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitridas
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	11A2
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	30 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×30×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	8 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	2 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
sausasis	tinka		