

**Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 80×40×20, Tipas: SK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurelė su: **Degtas korundas. Specifikacija: 454A801N5V3U5 stipriai legiruotas plienas.**

Privalumai:

Impregnuoti sintetinėmis dervomis, todėl tvirtesnės briaunos.

Paskirtis:

Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: grąžtų, frezų ir t.t. galandimui Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonės	Degtas korundas
Specifikacija	454A801N5V3U5 stipriai legiruotas plienas
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas

Forma	6
Disko Ø D	80 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	80×40×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Sieneles storis W	6 mm
Dugno storis E	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė