

**Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 100×50×20, Tipas: EK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurelė su: **Aukštos kokybės korundas, baltas. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Paskirtis:

Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: gražtų, frezų ir t.t. galandimui Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	6
Disko Ø D	100 mm

Disko plotis T	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×50×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Sieneles storis W	10 mm
Dugno storis E	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė