

Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 21X24 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	620500 21X24
GTIN	7314150180813
Produktų klasė	66B

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 183 mm

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø: 10 mm

Koto išorinis šešiabriaunis S: 21 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	21 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S	21 mm
visas ilgis	183 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	10 mm
Rakto dydis ₂	24 mm
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Dvipusių užmaunamų raktų rinkinys Raktų skaičius 9

620600 9