


**Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 100×50×20, Tipas: SC80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurelė su: **Silicio karbidas, žalias. Specifikacija: C80I5V15-W karbidai.**

Paskirtis:

Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: gražtų, frezų ir t.t. galandimui Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas, žalias
Specifikacija	C80I5V15-W karbidai
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	6
Disko Ø D	100 mm

Disko plotis T	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×50×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Sieneles storis W	10 mm
Dugno storis E	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė