

Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 24X27 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	620500 24X27
GTIN	8414909014990
Produktų klasė	66B

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 193 mm

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø: 12 mm

Koto išorinis šešiabriaunis S: 24 mm

Techninis aprašymas

Koto išorinis šešiabriaunis S	24 mm
Rakto dydis ₂	27 mm
visas ilgis	193 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	12 mm
Rakto dydis ₁	24 mm
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

