

**HOLEX****Lankstus endoskopinis zondas, Ø 5,5 mm, Zondo ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492937 1000
GTIN	4045197894540
Produktų klasė	42L

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančio plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.

Dėl metalo tinklo apsauginės žarnos zondas yra ypatingai patvarus per visą ilgį. Ypač tinka aštriabriauniams liejiniams. Labai lankstus. Projekcijos kampas 90°.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., **automobiliuose:** varikliui, pavarai, bakui, kėbuliui, prietaisų skydeliui, įvertinimui; **lėktuvuose:** pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; **statybose:** statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; **vamzdynuose:** suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; **hidraulinėse sistemose:** cilindrams, nuotėkiams; **šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams:** orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; **kovai su parazitais:** aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; **policijai, muitinei:** transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

**Tinka:**

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Pastaba:**

Kiti zondu tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės Ø ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.

**Techninis aprašymas**

IP apsaugos klasė	IP 67
Kameros raiška	640×480 px
Produkto pavadinimo požymis	Ø 5,5 mm

Produkto rūšis

Zondas