

**Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 100×50×20, Tipas: EK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifavimo taurelė su: **Aukštos kokybės korundas, baltas. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Privalumai:**

**Impregnuoti sintetinėmis dervomis**, todėl tvirtesnės briaunos. **Impregnuoti sintetinėmis dervomis**, todėl tvirtesnės briaunos.

**Paskirtis:**

**Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: grąžtų, frezų ir t.t. galandimui** Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas, baltas
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas

Forma	6
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×50×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Sieneles storis W	10 mm
Dugno storis E	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė