

**CBN šlifavimo lėkštelė D×T×H (mm), 100×10×20, Tipas: B126****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 597460 B126 |
| GTIN | 9003171193251 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių šlifavimo diskai su CBN danga sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio riškiais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera. Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelių šlifavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Grūdėtumas | B126 |
| Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS. |
| Šlifavimo priemonių kodas | CBN |
| Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas |
| Šlifavimo priemonės | kubinis boro nitridas |

| | |
|--|--------------------|
| Forma | 4BT9 |
| Disko Ø D | 100 mm |
| Disko plotis T | 10 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 100×10×20 |
| Kiaurymės Ø H | 20 mm |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 10 mm |
| Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 1 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |