

**CBN šlifavimo taurė D×T×H (mm), 100×35×20, Tipas: B151****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597220 B151
GTIN	9003176501525
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių šlifavimo diskai su **CBN danga** sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera. Pusiau glotnus paviršius, nuimama labai daug medžiagos.

**Specifikacija: B151C75B AMIGO-HSS.**

**Paskirtis:**

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelių šlifavimui.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	B151
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Specifikacija	B151C75B AMIGO-HSS
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitridas

Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Forma	11V9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	35 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×35×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		