

**HOLEX****Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 24X27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 24X27
GTIN	4045197438201
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

**Standartas:**

**DIN 896 B**

**Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	190 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	14,5 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	27 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	24 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

**Priedai**

Sukimo strypas, cilindrinis  $\emptyset$  × visas ilgis 14X320 mm

621600 14X320

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm

621800 245