

**Rutulinis jungiamasis antgalis, Tipas: 2/100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	650005 2/100
GTIN	4045197214454
Produktų klasė	62D

Aprašymas**Modelis:**

Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	100 mm
Keturbriaunė vidinė pavara	1/4 in
Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
Pavaros profilis	6-briaunė mova
Norma	DIN 7428
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Jungiamasis kaištis

