

## Dvigubas užmaunamas raktas, Rakto dydis: 16X17 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	620500 16X17
GTIN	8414909014945
Produktų klasė	66B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

#### Standartas:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 153 mm

Kiaurymė sukimo vamzd. Ø: 7 mm

Koto išorinis šešiabriaunis S: 16 mm

### Techninis aprašymas

Koto išorinis šešiabriaunis S	16 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	7 mm
visas ilgis	153 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	17 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	16 mm
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Gamintojo metodas	kaldintas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

---

## Priedai

Dvipusių užmaunamų raktų rinkinys Raktų skaičius 9

620600 9