

**HOLEX****Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 27X32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 620120 27X32  |
| GTIN             | 4045197438225 |
| Produktų klasė   | 62C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

**Standartas:**

**DIN 896 B**

**Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kiaurymė sukimo vamzd. Ø | 16,5 mm                                |
| visas ilgis              | 200 mm                                 |
| Rakto dydis <sub>2</sub> | 32 mm                                  |
| Rakto dydis <sub>1</sub> | 27 mm                                  |
| Norma                    | DIN 896 B                              |
| Medžiaga                 | Pagerintos kokybės plienas, chromuotas |
| Paviršius                | chromuotas                             |
| Produkto rūšis           | Užmaunamas raktas                      |

**Priedai**

Sukimo strypas, cilindrinis  $\emptyset$  × visas ilgis 16X400 mm

621600 16X400