


**IMPACT 6-briaunė 3/8 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 10mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 650130 10     |
| GTIN             | 4991644317950 |
| Produktų klasė   | 63R           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rakto dydis                         | 10 mm                            |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 15,8 mm                          |
| Ilgis                               | 32 mm                            |
| Pavaros keturbriaunis               | 3/8 in                           |
| Perdavos profilis                   | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
| tinka darbui staklėmis              | taip                             |

Produkto rūšis

Galvutė

## Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/650130-10>