



Vamzdinių užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 8/1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	620320 8/1
GTIN	4045197438324
Produktų klasė	62C

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vamzdinį užmaunamą raktą Nr. 620120: dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Sukimo vamzdelių kiekis	1
Pakuotė	Plastikinis krepšys
Norma	DIN 896 B

Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing \times$ visas ilgis 8X180 mm	621600 8X180
Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing \times$ visas ilgis 6X160 mm	621600 6X160
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing \times$ visas ilgis 12X250 mm	621600 12X250
Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing \times$ visas ilgis 10X200 mm	621600 10X200
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 14X15 mm	620120 14X15
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 8X9 mm	620120 8X9
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 6X7 mm	620120 6X7
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 16X17 mm	620120 16X17
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 12X13 mm	620120 12X13
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 10X11 mm	620120 10X11
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 18X21 mm	620120 18X21
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 19X22 mm	620120 19X22