



## Rutulinis jungiamasis antgalis, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	650005 5
GTIN	4045197214478
Produktų klasė	62D

### Aprašymas

#### Modelis:

Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

#### Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

#### Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

visas ilgis: 75 mm

Keturbriaunė vidinė pavara: 1/2 in

Pavara iš prietaiso pusės: E 11,2 (7/16 colio)

### Techninis aprašymas

visas ilgis	75 mm
Pavara iš prietaiso pusės	E 11,2 (7/16 colio)
Pavaros profilis	6-briaunė mova
Keturbriaunė vidinė pavara	1/2 in
Norma	DIN 7428
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
tinka darbui staklėmis	taip

