

**Koken****IMPACT 6-briaunė 3/8 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	650130 13
GTIN	4991644317981
Produktų klasė	63R

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	13 mm
Ilgis	32 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	19,5 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip

Produkto rūšis

Galvutė

**Priedai**

Apsauginių spaustukų rinkinys įdėklams, 3/8 colio, su nuimtuvu, 10 vnt. Tipas 2

650790 2

Fiksavimo gnybtų nuėmiklis

650785

Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms Ø × ilgis 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms Ø 22 mm

650800 22