

HOLEX**Vamzdinių užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 11/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:**DIN 896 B****Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vamzdinį užmaunamą raktą Nr. 620120: dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Sukimo vamzdelių kiekis	3
Raktų skaičius	11
Pakuotė	Plastikinis krepšys
Norma	DIN 896 B

Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 6X160 mm	621600 6X160
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 14X320 mm	621600 14X320
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 16X400 mm	621600 16X400
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 10X200 mm	621600 10X200
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 12X250 mm	621600 12X250
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 8X180 mm	621600 8X180
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 14X15 mm	620120 14X15
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 21X24 mm	620120 21X24
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 10X11 mm	620120 10X11
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 12X13 mm	620120 12X13
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 18X19 mm	620120 18X19
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 30X34 mm	620120 30X34
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 6X7 mm	620120 6X7
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 8X9 mm	620120 8X9
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 20X22 mm	620120 20X22
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 27X32 mm	620120 27X32
Vamzdinis užmaunamas raktas Rakto dydis 16X17 mm	620120 16X17