



Rutulinis antgalis su fiksatoriumi, Tipas: 2/60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	650007 2/60
GTIN	4045197608710
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:

Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi ir atblokavimo funkcija – galvutės laikomos patikimai.

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 60 mm

Keturbriaunė vidinė pavara: 1/4 in

Pavara iš prietaiso pusės: E 6,3 (1/4 colio)

Techninis aprašymas

visas ilgis	60 mm
Pavaros profilis	6-briaunė mova
Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
Keturbriaunė vidinė pavara	1/4 in

Norma	DIN 7428
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
tinka darbui staklėmis	taip