

LOCTITE**Momentiniai klijai, 20 g, Gamintojo ID: 496_DIE**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Produktų klasė	04L

Aprašas

Aprašymas:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Labai tvirti – dažnai tvirtesni už sujungiamas medžiagas. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms. Geriausiai tinka **metalams**. Palyginti su dyd. 401 šiek tiek tvirtesni ir mažiau atsparūs temperatūrai.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS07 Dėmesio

Gamintojo pavadinimas: 496

Klijų spalva: skaidri

Klumpumas (mPa·s, kai temp. 20 °C): 125 mPa·s

Kietumas tempiant pagal: 10 - 30 s

Temperatūrų sritis: -40 - 80 °C

Techninis aprašymas

Temperatūrų sritis	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Kietumas tempiant pagal	10 - 30 s
Klijų spalva	skaidri
Gamintojo pavadinimas	496
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Klampumas (mPa·s, kai temp. 20 °C)	125 mPa·s
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Turinys	20 g