



## Rutulinis antgalis su fiksatoriumi, Tipas: 3/75



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	650007 3/75
GTIN	4045197608727
Produktų klasė	62D

### Aprašymas

#### Modelis:

Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi ir atblokavimo funkcija – galvutės laikomos patikimai.

#### Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 75 mm

Keturbriaunė vidinė pavara: 3/8 in

Pavara iš prietaiso pusės: E 6,3 (1/4 colio)

### Techninis aprašymas

Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
Keturbriaunė vidinė pavara	3/8 in
visas ilgis	75 mm
Pavaros profilis	6-briaunė mova

Norma	DIN 7428
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
tinka darbui staklėmis	taip