

**Deimantinis šlifavimo diskas D×T×H (mm), 150×1×20, Tipas: D126****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	598630 D126
GTIN	9003171481327
Produktų klasė	53Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Didelio našumo pjovimo diskas**, deimantinė danga sintetinių dervų pagrindu, labai patvarus, geriausios pjovimo savybės.

**Specifikacija: D126/D151C100B-W karbidai.**

**Paskirtis:**

- **Kietlydinio pjovimas stacionariomis pjovimo staklėmis.**
- **Rekomenduojama naudoti aušinimo skystį (eksploatavimo trukmė, temperatūra, našumas).**
- **Pjovimo greitis 20 -40 m/s.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	D126
Specifikacija	D126C100B-W-karbidai
Šlifavimo būdas	Pjovimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	kietlydininės
Forma	1A1R
Disko Ø D	150 mm
Disko plotis T	1 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×1×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U	1 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	5 mm
pavaros mechanizmas	Stacionarios pjovimo staklės
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	20 - 40 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		