

**Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm), 125×23×20, Tipas: D64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597750 D64
GTIN	9003177313875
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu. Smulkus grūdėtumas – aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Specifikacija	D64C50B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonių kodas	D
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Forma	12A2F
Disko Ø D	125 mm
Disko plotis T	23 mm
Produkto pavadinimo požymis	125×23×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	5 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	4 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lėkštelė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		