



## SECUR LAB laboratorinis šlifavimo- pjovimo diskas D×T×H (mm), 230×1,5×32, Tipas: 60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	598710 60
GTIN	9003171672152
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**SECUR LAB didelės galios laboratoriniai pjovimo diskai** be audinio, korundinis, sintetinių dervų pagrindu, skirtas lydyto plieno, visų tipų miltelinio plieno ir skirtingo kietumo visų judųjų metalų pjovimui. Vidutinio kietumo pjovimo diskas, skirtas medžiagoms pjauti, kurių kietumas apie 20-62 HRC (250-700 HV). **Specifikacija: A80-BM.**

#### Paskirtis:

- **Metalurginės bandomosios medžiagos laboratorinis pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis.**
- **Tik aušinamasis šlifavimas, reikalingas aušinimas tepalu.**
- **Pjovimo greitis 30 - didžiausias 50 m/s.**
- **Dėl per didelio prispaudimo galimi pjūvių netikslumai.**

### Techninis aprašymas

Specifikacija	A80-BM
Šlifavimo būdas	Pjovimas

Šlifavimo priemonės	Korundas, be audinio, su sintetinės dervos rišikliu
Šlifavimo priemonių kodas	A
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
Forma	41N
Disko Ø D	230 mm
Disko plotis T	1,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	230×1,5×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
pavaros mechanizmas	Stacionarios pjovimo staklės
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		