



## Šlifavimo-pjovimo diskas D×T×H (mm), 100×1×20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	598500
GTIN	9003172021591
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Be audinio, dirbtinėmis dervomis surišti korundo šlifavimo-pjovimo diskai visų tipų plienui ir HSS.

#### Paskirtis:

- Pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis (be sutvirtinančio audinio, tai reiškia, kad nepritaikyta rankiniam pjovimui).
- Pjovimo greitis 30 - didžiausias 80 m/s.

#### Specifikacija:

**A80N4B68 HSS.**

#### Pastaba:

Galandimo diskai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Forma: 41N

Forma: 41N

### Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Pjovimas
-----------------	----------

Šlifavimo priemonės	Korundas, be audinio, su sintetinės dervos rišikliu
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A80N4B68 HSS
optimaliai parinkta medžiagai	HSS
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
Forma	41N
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	1 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×1×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
pavaros mechanizmas	Stacionarios pjovimo staklės
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	30 - 50 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		