



SECUR LAB laboratorinis šlifavimo- pjovimo diskas D×T×H (mm), 250×1,5×32, Tipas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	598720 60
GTIN	9003171672053
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

SECUR LAB didelės galios laboratoriniai pjovimo diskai be audinio, korundinis, sintetinių dervų pagrindu, skirtas lydyto plieno, visų tipų miltelinio plieno ir skirtingo kietumo visų juodųjų metalų pjovimui. Vidutinio kietumo pjovimo diskai pjauti medžiagoms, kurių kietumas apie 20-62 HRC (250-700 HV). **Specifikacija: A80-BM.**

Paskirtis:

- **Metalurginės bandomosios medžiagos laboratorinis pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis.**
- **Tik aušinamasis šlifavimas, reikalingas aušinimas tepalu.**
- **Pjovimo greitis 30 - didžiausias 50 m/s.**
- **Dėl per didelio prispaudimo galimi pjūvių netikslumai.**

Techninis aprašymas

Specifikacija	A80-BM
Šlifavimo būdas	Pjovimas

Šlifavimo priemonės	Korundas, be audinio, su sintetinės dervos rišikliu
Šlifavimo priemonių kodas	A
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
Forma	41N
Disko Ø D	250 mm
Disko plotis T	1,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	250×1,5×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
pavaros mechanizmas	Stacionarios pjovimo staklės
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		