

**HOLEX****Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621500 10
GTIN	4045197480224
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų aukštis	6,6 mm
Žiaunų plotis	20,7 mm
Rakto ilgis	178 mm
Rakto dydis	10 mm
Perdavos profilis	galvutės 12-briaunės
Galvos Ø	14,8 mm
Judinama galvutė	180 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldinti šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

