

**Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm), 100×10×20, Tipas: D91****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	597760 D91
GTIN	9003172558356
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu. Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. **Specifikacija: D91C75B DIAGO W karbidai.**

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D91
Specifikacija	D91C75B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonių kodas	D
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Forma	4BT9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	10 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×10×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	10 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	1 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lėkštelė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		